

Garant**Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 12****Tilastiedot**

Tilausnumero	610610 12
GTIN	4062406220495
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Tekninen kuvaus

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X26 mm	610600 24X26
--	--------------

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610600 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610600 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X34 mm	610600 30X34
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm	610600 21X23
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X32 mm	610600 27X32
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610600 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610600 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13