

Garant**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 24X26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	26 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	40 mm
Avaimen pituus L	330 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	36 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat

Avainkoko ₁	24 mm
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
avoin rengas	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain