



Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Metallirakenne, Tyyppi: 13-1/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

- Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
- Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
- Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Varustettu törmäyssuojalla.

Yksiosainen poraistukan runko: poraistukka voidaan avata yhdellä kädellä porakoneen karapysäyttimessä. Erittäin lyhyt rakenne.

Tekninen kuvaus

Poranpään pituus avattu	51 mm
Pituus suljettu	60,9 mm
suurin koneteho	1100 W
Sovitin	1/2–20 tuuma
Kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
tyyppi	13-1/2

Ulko-Ø	42,4 mm
Säteislukitus	kyllä
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton