


Garant**pehmeä päällileuka, Tyyppi: 160A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363034 160A
GTIN	4062406221430
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Käyttö:**

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

Huomautus:

Lohenpyrstöohjain käytettävissä leukojen pikavaihtoa varten. Malli S terästä ja A alumiinia. Sahattu esimateriaali, vain alapuoli työstetty. Kiristä tuotteessa 363034 80A enintään 12,5 Nm:n voimalla (12,5 Nm = 0,5 t). Kiristä tuotteessa 363034 120A enintään 34 Nm:n voimalla (34 Nm = 1 t). Kiristä tuotteessa 363034 160A enintään 82,5 Nm:n voimalla (82,5 Nm = 2 t).

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys b	160 mm
Leukojen korkeus h	38 mm
Leukojen pituus l	66 mm
Sopii värikoodiin	Xtric 125
Materiaali	EN AW-7075
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat

