

Garant**Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140620 M30
GTIN	4062406221829
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

1 3/4 -kierteen etuviiste.

Leikkaussuunta: Vasen

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3,5 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	65 mm
Nousu	3,5 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Korkeus	25 mm
Kierteen koko	M30

Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		