

**Garant****Kierreleuat HSS-E, MF: 2,5X0,35****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 141055 2,5X0,35 |
| GTIN         | 4062406223328   |
| Tuoteluokka  | 11K             |

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,35 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Ulko-Ø           | 20 mm     |
| Nousu            | 0,35 mm   |
| Korkeus          | 5 mm      |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko    | M2,5x0,35 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi   | MF          |
| Kylkikulma     | 60 astetta  |
| Lastuava aine  | HSS E       |
| Standardi      | EN 22568    |
| Leikkaussuunta | Oikea       |
| Tuotetyyppi    | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          |                |           |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |