

Garant**Kierreleuat, UNC: 1.3/8-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142520 1.3/8-6
GTIN	4062406224219
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 6

Kierteen Ø: 34,93 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	34,93 mm
Kierrettä/ tuuma	6
Ulko-Ø	65 mm
Korkeus	25 mm

Kierteen koko	1.3/8-6 UNC
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		