

Garant**Kierreleuat HSS-E, MF: 15X0,75****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 141055 15X0,75 |
| GTIN | 4062406223472 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 11 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Korkeus | 11 mm |
| Nousu | 0,75 mm |
| Ulko-Ø | 38 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko | M15x0,75 |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |