

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 42X2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141050 42X2 |
| GTIN | 4062406222642 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 2 mm

Ulko-Ø: 75 mm

Korkeus: 20 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Korkeus | 20 mm |
| Ulko-Ø | 75 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Nousu | 2 mm |
| Kierteen koko | M42x2 |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |