

Garant**Kierreleuat 6g, M: M33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140300 M33
GTIN	4062406221171
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3,5 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Nousu	3,5 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	65 mm
Kierteen koko	M33

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		