

**Garant****Kierreleuat 6g, M: M64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140300 M64
GTIN	4062406221669
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 6 mm

Ulko-Ø: 105 mm

Korkeus: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

Nousu	6 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Korkeus	36 mm
Ulko-Ø	105 mm
Kierteen koko	M64

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		