

**Garant****Kierreleuat, G: G7/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

**Kuusikulmaiset** kierreleuat **ilman** vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

**Käyttö:**

**Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille** DIN ISO 228/1.

Standardi: DIN 382

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 30,2 mm

Avainkoko: 60 mm

Korkeus: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	60 mm
Kierteen Ø	30,2 mm
Korkeus	18 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen koko	G7/8

Toleranssiluokka	A
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		