

**Garant****Kierreleuat Kuusikulma, M: M52****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140920 M52
GTIN	4062406221980
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Ulkkokuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. **Ilman** vuolevaa etuleikkuuta. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Huomautus:**

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 5 mm

Avainkoko: 85 mm

Korkeus: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	36 mm
Nousu	5 mm
Avainkoko	85 mm
Kierteen koko	M52

Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		