

Garant**Kierreleuat HSS-E, MF: 26X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141055 26X1,5
GTIN	4062406223267
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 16 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	1,5 mm
Ulko-Ø	55 mm
Korkeus	16 mm
Kierteen koko	M26×1,5

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		