

**Garant****Kierreleuat, G: G1.1/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Käyttö:**

**Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille** DIN ISO 228/1.

Standardi: EN 24231

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 37,9 mm

Ulko-Ø: 75 mm

Korkeus: 20 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	37,9 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	A
Kierteen koko	G1.1/8

Korkeus	20 mm
Ulko-Ø	75 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 24231
Tuotetyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		