

**Garant****Kierreleuat 6g, M: M48****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140300 M48    |
| GTIN         | 4062406221621 |
| Tuoteluokka  | 11K           |

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 5 mm

Ulko-Ø: 90 mm

Korkeus: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Korkeus          | 36 mm     |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Nousu            | 5 mm      |
| Ulko-Ø           | 90 mm     |
| Kierteen koko    | M48       |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi   | M           |
| Kylkikulma     | 60 astetta  |
| Lastuava aine  | HSS         |
| Standardi      | EN 22568    |
| Leikkaussuunta | Oikea       |
| Tuotetyyppi    | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | sopii rajoituksin |                |           |