

Kierreleuat 6e, M: M3,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	140350 M3,5
GTIN	4062406221683
Tuoteluokka	11K

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. \geq M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste. Toleranssialue 6e = alimitta n. 0,03–0,04 mm. Toleranssiluokalle "keski", kun pulteissa on galvaaninen suojakerros.

Tekninen kuvaus

Korkeus	5 mm
Ulko- \emptyset	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6e
Nousu	0,6 mm
Kierteen koko	M3,5
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		