

**Garant****Kierreleuat HSS-E, MF: 30X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141055 30X1,5
GTIN	4062406223274
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	18 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	65 mm
Nousu	1,5 mm
Kierteen koko	M30×1,5

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		