

**Garant****Kierreleuat HSS-E, MF: 14X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141055 14X1,25
GTIN	4062406223625
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitratu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,25 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 11 mm

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	1,25 mm
Korkeus	11 mm
Ulko-Ø	38 mm
Kierteen koko	M14x1,25

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		