

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/08HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320005 40/08HP
GTIN	2050002039568
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	40 mm
Terän koko	08HP
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varaosa	P04
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Kokonaispituus	75 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Suurtehojäähdetyssuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01

320612 P01