

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 50/08HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320306 50/08HP
GTIN	2050002039766
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terän koko	08HP
Ulkonema A-mitta	60 mm
Varaosa	P04
Akselin kärkietäisyys f	35 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren Ø	50 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	63 mm
Kokonaispituus	90 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen

Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02

