

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Neutraali, HSK-T, Varren Ø / teränkoko: 4015-80HPmm**Tilastiedot**

Tilausnumero	320075 4015-80HP
GTIN	2050002039711
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Varren Ø	40 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varaosa	P06
Terän koko	15
Kokonaispituus	100 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Neutraali
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02