

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/11HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320040 40/11HP
GTIN	2050002039667
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Terän koko	11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varaosa	S05
Varren Ø	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	50 mm
Kokonaispituus	75 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05

320611 P05