

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/12HPmm**Tilastiedot**

Tilausnumero	320010 40/12HP
GTIN	2050002039582
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	50 mm
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Terän koko	12
Varaosa	S01
Varren Ø	40 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Ulkonema A-mitta	55 mm
Kokonaispituus	75 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01

Suurtehojähdytysuurin (HP) Tyyppi 63

320001 63