

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 40/11HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320331 40/11HP
GTIN	2050002039872
Tuoteluokka	36D

**Kuvas****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Varaosa	S05
Terän koko	11
Varren Ø	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Kokonaispituus	74 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen

Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Suurtehojähdytys suurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01

