



Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 145mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701655 145
GTIN	4003773079361
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kahvojen pinnassa erityinen kolmipistemuoto, varma ote litteistä osista. Kevyt leikkaa korkealle sijoitetun voimavälitysnivelen ansiosta. Jyrkitty ura kahvan alueella mahdollistaa varman pienten työkalujen kuten nauhojen, tappien ja pulttien pidon ja vedon. Kätevä työskenneltäessä vaikeapääsuisissä työkohteissa. Kapea pään muoto, terävät leuat.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistytökaluterästä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	145 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistytökaluterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit