

Garant**Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin, Puristimen leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967565 100
GTIN	4045197806642
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Nopea kiinnittää mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.

Turvatoiminto: Puristin on käännettävissä alas vain oikeassa asennossa (kun urassa oleva kiinnityspultti on paikallaan nostokorvassa).

Etu:

- **Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voidaan kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360°.**
- **Kääntö työtason alle vapauttaa työskentelypintaa.**
- **Asentamalla kääntö- ja korkeudensäätölaite ovella varustettuun lukittavaan koteloon vältetään varkauden vaara (kotelo tilattavissa).**

Käyttö:

Puristin sovitettavissa senttimetrin tarkkuudella ergonomisesti parhaalle korkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöydän alle asennusta varten. Ruuvipuristin nro 967100 koko 100.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Paino	21 kg
Korkeus sisääntyönnettynä	296 mm
Korkeudensäätöväli	132 mm
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite