

Garant**Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin, Puristimen leukojen leveys: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero

967565 140

GTIN

4045197806666

Tuoteluokka

91J

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Nopea kiinnittää mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.

Turvatoiminto: Puristin on käännettävissä alas vain oikeassa asennossa (kun urassa oleva kiinnityspultti on paikallaan nostokorvassa).

Etu:

- **Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voidaan kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360°.**
- **Kääntö työtason alle vapauttaa työskentelypintaa.**
- **Asentamalla kääntö- ja korkeudensäätölaite ovella varustettuun lukittavaan koteloon vältetään varkauden vaara (kotelo tilattavissa).**

Käyttö:

Puristin sovitettavissa senttimetrin tarkkuudella ergonomisesti parhaalle korkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöydän alle asennusta varten. Ruuvipuristin nro 967100 koko 140.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Huomautus:

Ei sovellu rakennettavaksi kehikkoon.

Alas laskettaessa leuat on jätettävä 50 mm auki, jotta ruuvipuristin jää alaslaskettuna työtasoa vasten.

Tekninen kuvaus

Korkeus sisääntyönnettynä	296 mm
Paino	36 kg
Korkeudensäätöväli	132 mm
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite