



Varmistusvyö IGNITE ION, tyyppi:



Tilaustiedot

Tilausnumero	098104
GTIN	4030281222255
Tuoteluokka	09F

Kuvaus

Malli:

Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten **olka- ja sääripehmusteet**, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. **Vyöhihnan kelaus** häiriintymätöntä työskentelyä varten ja **putoamisindikaattori**. Suurin sallittu paino: 140 kg. **Ignite Ion**. Käyttäjäturvallinen ja intuitiivinen **yleisvyö, erittäin hyvä istuvuus**. Kaksi oranssia tekstiilimateriaalista valmistettua pääkiinnityspistettä ja selkäsilmukka alumiinista. Vyö on helppo pukea ja säätää.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361

Paino: 1,2 kg

Tekninen kuvaus

Sarja	IGNITE
Valmistajan koko	M / XXL
Lantionympäryys	800 - 1100 mm

Paino	1,2 kg
Tuotetyyppi	Turvavaljaat