



Varmistusvyö IGNITE PROTON



Tilaustiedot

Tilausnumero	098108
GTIN	4030281230885
Tuoteluokka	09F

Kuvaus

Malli:

Ignite Proton. Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu **vyö, erittäin mukava käyttää.**

Ergonominen **AIRPAD-lantiopehmuste** ja anatomisesti muotoillut olka- ja säärypehmusteet jakavat kuorman tasaisesti. Keskellä oleva rintasilmutta on säädettävissä kullekin käyttäjälle sopivaksi. **Kiipeämisturvasilmukka**, taitettavat pitosilmukat, normi EN 358, työkalusilmukka ja materiaalilenkit jokaiseen käyttötarkoitukseen. Soveltuu erityisesti käytettäväksi tuulivoimalalla.

Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten **olka- ja säärypehmusteet**, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. **Vyöhihnan kelaus** häiriintymätöntä työskentelyä varten ja **putoamisindikaattori**. Suurin sallittu paino: 140 kg.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Valmistajan koko: M / XXL

Lantionympäryys: 800 - 1300 mm

Paino: 2,82 kg

Tekninen kuvaus

Sarja	IGNITE
Valmistajan koko	M / XXL
Lantionympärys	800 - 1300 mm
Paino	2,82 kg
Tuotetyyppi	Turvavaljaat