



MultiMaster AMM 300 Plus Start Akku, Tyyppi: 71292561



Tilaustiedot

Tilausnumero	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on **Starlock-työkalunkiinnitin** (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Starlock Plus -työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 100 Starlock- ja Starlock Plus -teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Monitoimityökalu rakentamiseen ja remontointiin, sisältää perusvarusteet puun, metallien, kipsikartongin ja muovien sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

1× muovinen työkalulaukku, 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× Universal E-Cut -sahanterä (44 mm).

Mukana 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (12 V / 3 Ah). 1 työkalulaukkusarja **"akku"**, jossa laturi, 1 hiomalaikka, 3 hiomapaperia jokaisesta eri koosta (K 80, 120, 180), 1 yleiskäyttöinen E-Cut-sahanterä (29 mm).

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073834 ja 073845.

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Fein tyyppi E 12 V

Valmistajamerkintä: AFMT 12 QSL

Akkukapasiteetti: 3 Ah

akun jännite: 12 V

Työkalupidin: StarlockPlus, Starlock

Värähtelyluku: 11000 - 18000 min⁻¹

Kääntökulma: 3,2 astetta

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Akkukapasiteetti	3 Ah
Valmistajamerkintä	AFMT 12 QSL
Värähtelyluku	11000 - 18000 min ⁻¹
Paino	1,5 kg
Hiomalevyn kulmamitta	80 mm
Työkalupidin	StarlockPlus, Starlock
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kääntökulma	3,2 astetta
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 12 V
Tuotetyyppe	Monitoimikoneet

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi FE30	073845 FE30
Akun latauslaite Tyyppi FE50	073845 FE50
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073836 FE12
Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V

073837 FE12