



## Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 25 mm, Ø h10 DC: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	119010 32
GTIN	4014586614397
Tuoteluokka	03G

### Kuvaus

**Malli:**

HSS-reikäjyrsin, QuickIN-kiinnitys.

**Kokonaispituus: 72 mm** koskee kaikkia porakokoja

**Sopii:**

Pikavaihtojärjestelmä aikaasäästävään, avaimettomaan työkalunvaihtoon.

Sopii FEIN-reikäjyrsimiin, sovittimen avulla myös muiden valmistajien koneisiin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % – 60 % ajansäästö.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

FEIN-reikäjyrsinyksiköt, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 – Työpajavarusteet. Reikäjyrsimen 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötapin 119019 käyttöä.

### Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Lastuava aine	HSS
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		