


Garant**Hiomalaikka (CER), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553923 60
GTIN	4045197805355
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Mekanismi keskittää pyörön automaattisesti ja ehkäisee tärinät.

Keramiikkarae (CER) on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

Käyttö:

Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	76,2 mm
Rakeisuus	60
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosuku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75M
mm

553920 75M