

**Garant****Hiomalaikka (CER), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553923 80
GTIN	4045197805362
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Mekanismi keskittää pyörön automaattisesti ja ehkäisee tärinät.

**Keramiikkarae (CER)** on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

**Käyttö:**

**Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan** – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierros-luku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75M  
mm

553920 75M