



Suorahiomakone, Tyyppi: GGS28CE



Tilaustiedot

Tilausnumero	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kätevä suorahiomakone monipuolisiin hiontatöihin.

- **Constant-Electronic takaa tasaisen kierrosluvun suurellakin kuormituksella.**
- **Uusi kiristysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnitykseen, tarkkaan työskentelyyn.**
- **Pehmeä käynnistys ja KickBack-pysäytys: Tunnistaa jumiutumisen, kone sammuu välittömästi.**
- **Pysäytyshiiliharjat moottorin maksimaaliseen suojaukseen.**
- **Pitkä käyttöikä suorajähdytyksen ja kaksinkertaisesti tiivistettyjen kuulalaakereiden ansiosta.**
- **6-portainen kierrosluvun esivalinta eri materiaaleille.**
- **Lyhyt karan kaula, kiinteäkäyttöinen (43 mm kiinnitys).**

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki 6 mm, 2 kiristysavainta SW 19.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,0 m/s ²
Tehonkulutus	650 W
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GGs 28 CE
Paino	1,4 kg

Kierroslukualue	10000 - 28000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Suorahiomakone