



Suorahiomakone, Tyyppi: GGS28LCE



Tilaustiedot

Tilausnumero	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kätevä suorahiomakone monipuolisiin hiontatöihin.

- **Constant-Electronic takaa tasaisen kierrosluvun suurellakin kuormituksella.**
- **Uusi kiristysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnitykseen, tarkkaan työskentelyyn.**
- **Pehmeä käynnistys ja KickBack-pysäytys: Tunnistaa jumiutumisen, kone sammuu välittömästi.**
- **Pysäytyshiiliharjat moottorin maksimaaliseen suojaukseen.**
- **Pitkä käyttöikä suorajäähdytyksen ja kaksinkertaisesti tiivistettyjen kuulalaakereiden ansiosta.**
- **6-portainen kierrosluvun esivalinta eri materiaaleille.**
- **Pitkä, kapea hiomakara – sopii erityisesti käytettäväksi vaikeapääsyisiin paikkoihin.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki 6 mm, 2 kiristysavainta SW 19.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	650 W
Valmistajamerkintä	GGG 28 LCE
Paino	1,6 kg
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	14 m/s ²

Kierroslukualue	10000 - 28000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Suorahiomakone