



Suorahiomakone, Tyyppi: GGS8CE



Tilaustiedot

Tilausnumero	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kätevä suorahiomakone monipuolisiin hiontatöihin.

- **Constant-Electronic takaa tasaisen kierrosluvun suurellakin kuormituksella.**
- **Uusi kiristysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnitykseen, tarkkaan työskentelyyn.**
- **Pehmeä käynnistys ja KickBack-pysäytys: Tunnistaa jumiutumisen, kone sammuu välittömästi.**
- **Pysäytyshiiliharjat moottorin maksimaaliseen suojaukseen.**
- **Pitkä käyttöikä suorajäähdytyksen ja kaksinkertaisesti tiivistettyjen kuulalaakereiden ansiosta.**
- **6-portainen kierrosluvun esivalinta eri materiaaleille.**
- **Pitkä, kapea hiomakara – sopii erityisesti käytettäväksi vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Vääntömomentiltaan tehokas 750 watin moottori nopeaan työskentelyyn edistymiseen.**
- **Alennettu kierrosluku, sopii myös ruostumattomien terästen työstöön.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki 6 mm, 2 yksipäistä kiintoavainta koot 13 ja 19.

Tekninen kuvaus

Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paino	1,7 kg
Valmistajamerkintä	GGG 8 CE

Tehonkulutus	750 W
Kierroslukualue	2500 - 8000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Suorahiomakone