



## Suojakypärä BOP ENERGY 3000, Väri: YELLOW



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Tuoteluokka	09K

### Kuvaus

#### Malli:

**Laadukas Duroplast-suojakypärä** lasikuitupolyesteriä käytettäväksi jännitteisissä työtehtävissä tai jännitteisten osien lähellä **enintään AC 1.000 V** (tai DC 1.500 V). Kypärä säilyttää muotonsa kuumassa ja suojaa valokaarilta. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C ja kuumankesto 150 °C.

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitintä**
- **Luonnonnahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

#### Käyttö:

Energiateollisuus, voimavirta-asennukset, rautatie, tulityö, kemian teollisuus, sähköasennukset.

#### Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C, kuumankesto 150 °C.

#### Sopii:

Häiriövalokaarivisiiri nro 097836 MFA-minitoimiadapterin nro 097831 avulla.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: UP-GF-lasikuitupolyesteri

Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 475 g

## Tekninen kuvaus

Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Paino	475 g
Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Koko	53 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	UP-GF-lasikuitupolyesteri
Standardi	DIN EN 50365
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Hikinauha Tyyppi SL	097822 SL
Kirkas visiiri kuminauhalla Energy Visor	097835
Leukahihna Ripustus 4P	097823 4P
Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali PC	097836 PC
Hikinauha Tyyppi HT	097822 HT
Hikinauha Tyyppi L	097822 L