



Suojakypärä BOP ENERGY 3000, Väri: RED



Tilastiedot

Tilausnumero	097807 RED
GTIN	4017765057435
Tuoteluokka	09K

Kuvaus

Malli:

Laadukas Duroplast-suojakypärä lasikuitupolyesteriä käytettäväksi jännitteisissä työtehtävissä tai jännitteisten osien lähellä **enintään AC 1.000 V** (tai DC 1.500 V). Kypärä säilyttää muotonsa kuumassa ja suojaa valokaarilta. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C ja kuumankesto 150 °C.

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitintä**
- **Luonnonnahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

Käyttö:

Energiäteollisuus, voimavirta-asennukset, rautatie, tulityö, kemian teollisuus, sähköasennukset.

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C, kuumankesto 150 °C.

Sopii:

Häiriövalokaarivisiiri nro 097836 MFA-minitoimiadapterin nro 097831 avulla.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: UP-GF-lasikuitupolyesteri

Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 475 g

Tekninen kuvaus

Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Paino	475 g
Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Koko	53 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	UP-GF-lasikuitupolyesteri
Standardi	DIN EN 50365
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

Hikinauha Tyyppi L	097822 L
Hikinauha Tyyppi HT	097822 HT
Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali PC	097836 PC
Hikinauha Tyyppi SL	097822 SL
Leukahihna Ripustus 4P	097823 4P
Kirkas visiiri kuminauhalla Energy Visor	097835