



## Suojakypärä EuroGuard, Väri: WHITE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Tuoteluokka	09K

### Kuvaus

**Malli:**

Suurpaineepolyeteenikypärä, moderni malli, kevyt mutta optimaalinen suojapinta-ala. Soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön ja alhaisiin lämpötiloihin (jopa -20 °C). Suuri otsapinta-ala tarjoaa 6 x 6 cm:n **pinta-alan painatuksille**. Korkeussäädettävä sisävuoraus ja kuusi ripustuspistettä takaavat erinomaisen käyttömukavuuden. Kaksi sivuttaisuraa tarjoavat mahdollisuuden kuulosuojainten tai kasvonsuojaimen kiinnitykseen. Sadekouru, 30 mm:n Euroslot-kiinnitykset, ekologinen keinoahkahikinauha ja säädettävä sivuilmanvaihto.

**Käyttö:**

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

**Standardi:**

DIN EN 397

**Sopii :**

Korvatulpat nro 097756; 097753

**Varaosa:**

Nro 097822 hikinauhat, kolme mallia.

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Paino: 340 g

### Tekninen kuvaus

Paino	340 g
-------	-------

Väri	WHITE
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli tyyppi 3	097753 3
Hikinauha tyyppi SL	097822 SL
Hikinauha tyyppi L	097822 L
Leukahihna Ripustus 4P	097823 4P
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli tyyppi X5	097756 X5
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli tyyppi 1	097753 1
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli tyyppi X4	097756 X4
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli tyyppi X2	097756 X2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli tyyppi X1	097756 X1
Hikinauha tyyppi HT	097822 HT
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli tyyppi 2	097753 2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli tyyppi X3	097756 X3