



## Induktiivinen vipumittauskärki, Tyyppi: GT31



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Liikkuvalla kulmalla varustettu mittauskärki kahteen suuntaan tehtäviin mittauksiin. Kuulalaakeroitu vipujärjestelmä, massantasoitus. Törmäyssuojaus kahdella liukukytkimellä. Mittauskärjessä kovametallikuula - Ø 2 mm **käännettävissä 180°**. Itsenäinen mittaussuunnan vaihto ilman etumerkin vaihtoa. Rungossa kaksi lohenpyrstölistaa.

#### Käyttö:

Soveltuu yhdensuuntaisuus- ja suoruusmittauksiin ja koneiden suuntaukseen.

Mittausalue:  $\pm 0,3$  mm

Lineaarisuuspoikkeama ( $P =$  mittauspituus mm):  $0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$

Toistotarkkuus:  $0,1 \mu\text{m}$

Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa:  $0,1$  N

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	$\pm 0,3$ mm
Lineaarisuuspoikkeama ( $P =$ mittauspituus mm)	$0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$
Toistotarkkuus	$0,1 \mu\text{m}$
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	$0,1$ N
Tuotetyyppi	Kärki

