



## Yksinopeuksinen käsiporakone, Tyyppi: 720552



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075110 720552
GTIN	4014586882413
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

#### Fein-käsiporakone –

- Tarkkuusporaistukka, kokonaan metallia.
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
- Metallinen vaihteistokotelo.
- Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon.
- FEIN Sensitiv -kahva väsyttämättömään ja turvalliseen työskentelyyn.
- Mukavan käytön mahdollistava integroitu kytkin.

Kompakti, suuri kierrosluku.

#### Etu:

Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pikakiinnitysporaistukan 0,5 – 10 mm ja **kiristysvoiman varmistimen**.

### Tekninen kuvaus

Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Paino	1,7 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Tehonkulutus	500 W
Poraistukan kiristysalue	0,5 - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	6 mm
Valmistajamerkintä	BOP-6
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	20 mm
Kierroslukualue	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone