



Yksinopeuksinen käsiporakone, Tyyppi: 720553



Tilaustiedot

Tilausnumero	075110 720553
GTIN	4014586882468
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Fein-käsiporakone –

- Tarkkuusporaistukka, kokonaan metallia.
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
- Metallinen vaihteistokotelo.
- Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon.
- FEIN Sensitiv -kahva väsyttämättömään ja turvalliseen työskentelyyn.
- Mukavan käytön mahdollistava integroitu kytkin.

Monikäyttöinen poraamiseen, upotukseen, kierteitykseen.

Etu:

Mukana poraistukka kiinnityksen varmistimella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pikakiinnitysporaistukan 1,5 – 13 mm ja **kiristysvoiman varmistimen**.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	BOP-10
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Tehonkulutus	500 W
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Paino	1,8 kg
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Kierroslukualue	0 - 1500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone