

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	19 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Varren koko	12 mm
ISO-koodi pidin	STGCR/L 1212F11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 18
Kokonaispituus L	80 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18

269028 18

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500