

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Varren koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 18
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	STGCR/L 1616H11
Pään pituus L ₁	19 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18

269028 18

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500