

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	19 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	STGCR/L 1616H11
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 18
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18	269028 18
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500