



## Pistosaha, Tyyppi: GST150BCE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Bosch-pistosaha, helppo ja työkaluton sahanterän vaihto Bosch SDS -järjestelmällä.

**Kahvamallinen** pistosaha.

- **Tehokkaan ja ylikuormitusta kestävä 780 watin moottorin tehoreservi riittää myös kovien ja paksujen palkkien sahaamiseen.**
- **Erittäin kestävä ja vääntymätön pohjalevy vaativimpiinkin töihin.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 x sahanterä, suojahuppu, liukukenkä, imusovitin, imusuutin, kuljetuslaukku.

### Tekninen kuvaus

Iskutiheys	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	780 W
Valmistajamerkintä	GST150BCE
Paino	2,7 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,0 m/s <sup>2</sup>
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
suurin sahauspaksuus, puu	150 mm

työkaluton työkalun vaihto	kyllä, SDS-järjestelmä
Erityisominaisuus	Luja
Heiluri-isku	4-kertainen
Jiirin asetus	kyllä
Sopivat pistosahan terät	588400–588551
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Rakenne	Jousen muotoinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM
Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A
Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B