



Pistosaha, Tyyppi: GST160CE



Tilaustiedot

Tilausnumero	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Bosch-pistosaha, helppo ja työkaluton sahanterän vaihto Bosch SDS -järjestelmällä. **Kapea** pistosaha.

- **Erittäin tarkka sahanterän ohjaus patentoidun kaksoistukirullan ansiosta vähentää sahanterän taipumista – ja mahdollistaa erinomaisen sahaustarkkuuden.**
- **Constant-Electronic-elektronikalla varustettu 800 W:n moottori mahdollistaa riittävät tehoreservit koviakin materiaaleja sahattaessa.**
- **Tasapainotusjärjestelmän ansiosta tärinä on erittäin vähäistä ja kone kulkee ehdottoman tasaisesti.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 x sahanterä, imusovitin, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-alusta.

Tekninen kuvaus

Iskutiheys	800 - 3000 min ⁻¹
suurin sahauspaksuus, puu	160 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	7,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	GST160CE

Tehonkulutus	800 W
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
Jiirin asetus	kyllä
työkaluton työkalun vaihto	kyllä, SDS-järjestelmä
Sopivat pistosahan terät	588400–588551
Paino	2,2 kg
Heiluri-isku	4-kertainen
Erytis ominaisuus	Tehokas, LED
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Rakenne	sauvamalli
Energiensyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B
Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM
Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A