



## Suorahiomakone, Tyyppi: 722325



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722325
GTIN	4014586880648
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

- **Erittäin kätevä suorahiomakone.**
- **Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.**
- **Tehokas moottori suurella väännöllä.**
- **Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.**
- **Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.**

Yleiskäyttöinen suorahiomakone vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin. Kapea, kätevä kaula mahdollistaa sisähionnan.

- **Erittäin kätevä suorahiomakone.**
- **Soveltuu ruostumattoman teräksen työstämiseen ja kevyisiin hionta- ja kiillotustöihin.**
- **Suuri upotussyvyys sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Säädettävä nopeus mahdollistaa erilaisten työkalujen käytön.**

#### Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

#### Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden Ø on 12 mm.

### Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	4 m
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Paino	1,5 kg
Tehonkulutus	350 W
Valmistajamerkintä	GSZ4-90EL
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Kierroslukualue	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

---

## Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------