

Garant**BIT-räikkä-kiintoavainpää, Teränpidike: 1/4tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Räikkää voi pyörittää molempiin suuntiin.

Käyttö:

Kärkien kiinnittämiseen DIN ISO 1173 -standardin mukaiseen 6-kulmaiseen varteen, C 6,3 ja E 6,3 (1/4 tuumaa).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Tekninen kuvaus

Leveys b	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Kestokuormitus	15 Nm
Hammasluku	60
Teränpidike	1/4 tuuma
Vaihtovarsi	9×12 mm
Pistomitta S	17,5 mm
Korkeus h	12,4 mm
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
työkalu, jossa räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	BIT-räikkä-kiintoavainpää